

Parallelschraubstock

Backenbreite 150 mm, Spannweite 280 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Mit Drehteller, Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 528903



Parallelschraubstock

mit Drehteller

Parallelschraubstock

- Backenbreite 150 mm
- Spannweite 280 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Mit Drehteller
- Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Aus Grauguss in RAL6011 Resedagrün
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Grauguss
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	resedagrün // RAL6011
Backenbreite	150 mm	Werkzeug Funktion	Querschlitten exakt verstellbar
Spannweite	280 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Drehteller	ja	Gewicht	53 kg
Rohrspannbacken	ja		

angeschmiedet

Zubehör

528904



Drehlift, Höhe 215 mm, mit Gasdruckfeder

532188



Klapplift, Höhe 215 mm, mit Gasdruckfeder