

# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXKVR 125 fekete 25 M</b>
Rövid leírás	Kábelvédőcső, duplafalú, behúzószállal, halogénmentes
Tulajdonságok	kívül hullámos, belül sima, <b>karmantyú nélkül</b> közepes nyomásállóság, normál ütésállóság
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó
Besorolás	N 450, IP 40



Normák: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011, OVE E 8635



Hossz m	Hőmérséklet tartomány	UV-sugárzás tűrése*
25 m	-30 / +70 °C	L2

<b>Cikkszám</b>	<b>Belső átmérő</b>	<b>Külső átmérő</b>	<b>Kiscsomag</b>	<b>Nagycsomag</b>
064 223	107 mm	125 mm	25 m	-

## További mechanikai jellemzők

<b>Tulajdonság</b>	
Kivitel	hajlékony
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Áttetsző	hamis
Anyag	PE-HD

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.