

PGG 8/3

Leistungsstarker Synchrongenerator PGG 8/3 mit 7 kW Leistung. Zur unabhängigen Stromversorgung mit Wechsel- und Drehstrom auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im kommunalen Umfeld.



V
Stage V



Bestell-Nr. **1.042-209.0**

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

EAN-Code		4054278547947
Stromart	Ph / V	3 / 400
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Nennleistung	kW	2
Nennleistung (Drehstrom)	kW	7
Leistung	kW	2,5
Leistung (Drehstrom)	kW	max. 7,5
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm ³	440
Motorleistung	kW / PS	9 / 12,2
Kraftstoffverbrauch	l/h	4,5
Tankinhalt	l	25
Laufzeit bei 50% Output	h	7
Laufzeit bei 100% Output	h	5,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	99,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	89,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	743 × 713 × 670

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige	■
Gleichstromausgang (12 V)	■
Schutzklasse IP 23	■
Ölmangel- und Überlastschutz	■
Kraftstoffanzeige	■
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)	■
Steckdose 3-phasig CEE (16A)	■
Automatischer Spannungsregler (AVR)	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.



Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert.



Betrieb von Kärcher Hochdruckreinigern

- Für den Einsatz von Hochdruckreinigern in Gebieten ohne externe Stromversorgung.