

Smartflex Comfort



Struktur: 5-lagiger PVC-Schlauch für Gartenarbeit und Bewässerung. UV- und algenablagerungsbeständig Material: Hergestellt aus Rohstoffen ohne Phthalate, somit umweltschonend- und nicht gesundheitsschädigend.

Verstärkung: Hochfestes Polyestergarn mit patentierter "SMT Steady Mesh Technology". Eigenschaften: Extrem handlich, hervorragende Flexibilität, hohe Knick- und Quetschbeständigkeit.

Material

Weich-PVC

Garn

Polyestergarn

Farbe

Grau mit orangem Streifen

Temperaturbereich

Von - 15°C bis + 65°C

Beständigkeit

Siehe Weich-PVC

Toleranz

DIN 16940

Aufdruck

Mit Aufdruck

REACH

Konform nach 1907/2006/EC

RoHS

Konform nach 2011/65/EU

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Smartflex Comfort

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	kg/100 m	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge mtr.
801 013 10	12,5	17,4	2,45	14	14	42	10
801 013 15	12,5	17,4	2,45	14	14	42	15
801 013 20	12,5	17,4	2,45	14	14	42	20
801 013 25	12,5	17,4	2,45	14	14	42	25
801 013 30	12,5	17,4	2,45	14	14	42	30
801 013 50	12,5	17,4	2,45	14	14	42	50
801 013 1000	12,5	17,4	2,45	14	14	42	100
801 016 15	16	21,3	2,65	18	12	36	15
801 016 25	16	21,3	2,65	18	12	36	25
801 016 50	16	21,3	2,65	18	12	36	50
801 019 10	19	25,4	3,2	27	9	27	10
801 019 25	19	25,4	3,2	27	9	27	25
801 019 50	19	25,4	3,2	27	9	27	50
801 019 1000	19	25,4	3,2	27	9	27	100
801 025 25	25	32,8	3,9	43	7	21	25