

## BS-ROLLEN

### roue

force 60 kg, bandage air avec profilé rainuré, diamètre x largeur 150 x 30 mm, moyeu avec roulement à billes, longueur moyeu 36 mm, jante en plastique coloris gris



BS ROLLEN®



Numéro d'article: 997706

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue

roue

- force 60 kg
- bandage air avec profilé rainuré
- ménage le sol
- diamètre x largeur 150 x 30 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 36 mm
- jante en plastique coloris gris
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roue	longueur de moyeu	36 mm
charge	60 kg	largeur de roue	30 mm
pneumatique	air	propriété surface de roulement	ménage le sol
Ø de roue	150 mm	type de profilé	profilé rainuré
matériau de jante	plastique	pression des pneumatiques max.	2,5 bar

roulement	roulement à billes	couleur de la jante	gris
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	Poids	0,28 kg

## Accessoires

998301		Tuyau pour roue, pour diamètre de roue 150 mm, valve coudé, en gris bleu
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés