

Fliesen-Bohrgerät EFB 152 PX



Ø 120

Mit geringem Kraftaufwand präzise bohren

ANWENDUNG:

- Nassbohren von Fliesen und Platten aus keramischem Material, Glas und Naturstein
- Herstellen von Öffnungen für Armatur- und Toilettenbeckenanschlüssen, Einbaustrahler, Schalter usw.
- Fliesenleger, Natursteinbetriebe

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Integrierte Pumpe
- Bohrungen ohne Wanne direkt in Fußböden oder große Platten möglich
- Wanne mit Wasserablauf, Maschine herausnehmbar – leicht zu reinigen, stabile Konstruktion, einfacher Transport
- Gestell verzinkt – korrosionsgeschützt
- Niederhalter mit Spritzwasserschutz – werkzeuglos höhenverstellbar für unterschiedliche Materialstärken

TECHNISCHE DATEN	EFB 152 PX
Leistungsaufnahme	1.150 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn Drehzahl	250-1.000 min ⁻¹
Bohrbereich	6-120 mm
Abstand Säule/ Bohrkronenmitte	320 mm
Werkzeugaufnahme	G½" innen
Gewicht	19,0 kg
Bestellnummer	0662B000
Lieferumfang	im Karton inkl. Montagewerkzeug, ohne Bohrkronen ohne Schnellwechseladapter



Fliesen-Bohrgerät ZUBEHÖR

	1	Adapterring zum Fixieren von kleinen Fliesen ab 10 cm	38003000
	2	Diamant-Nass-Bohrkronen R½" siehe Seite 53 max. Bohrtiefe 40 mm für Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein	
	3	Klappgestell mit Platte B 400 x L 600 x H 850 mm	37473000
	4	Schärfstein 200 x 100 x 50 mm	35910000
	5	Schnellwechseladapter	38004000
	6	Schnellwechsellaufsatz	38006000
	7	Wassersammelring WR 130	38007000

