

Styro

LED-plafondlamp

40-124

2 x LED, 41 W, lamp niet vervangbaar, lampkleur neutraalwit, kleurtemperatuur 4400 kelvin, energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 41 kWh / 1.000 h, hoogte x lengte x breedte 46 x 1240 x 124 mm, van metaal/kunststof in lichtgrijs



Artikelnummer: 184567



Styro Ledplafondlamp 40-124

voor binnen

LED-plafondlamp

- voor rechtstreekse montage aan het plafond, uitsluitend geschikt voor binnen
- 2 x LED, 41 W, lamp niet vervangbaar
- lampkleur neutraalwit, kleurtemperatuur 4400 kelvin
- energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 41 kWh / 1.000 h
- lampenkop met niet-reflecterende afdekking van polycarbonaat
- hoogte x lengte x breedte 46 x 1240 x 124 mm
- van metaal/kunststof in lichtgrijs
- de plafondlamp moet door een vakman geïnstalleerd worden
- 2 jaar garantie

Technische details

kantoorhulp	branden	lamp vervangbaar	niet vervangbaar
type lamp	LED-plafondlamp	brandduur	30000 h
opstelling	plafondmontage	lampkop uitrusting	niet-reflecterende

		afdekking van polycarbonaat
type lamp	LED	hoogte 46 mm
lampkleur	neutraalwit	lengte 1240 mm
kleurtemperatuur	4400 kelvin	breedte 124 mm
verlichtingssterkte	400	materiaal metaal/kunststof
lichtstroom	3000	kleur lichtgrijs
lampen aantal	2 stuks	garantie 2 jaar
energie-efficiëntieklasse	F	WEEE-registratienummer DE87155287
gewogen energieverbruik	41 kWh / 1.000 h	WEEE-apparaatsoort lampen cat. 3
led	ja	merk volgens EAR-registers Styro
vermogen lamp	41 W	gewicht 1,4 kg