

## In-/uitklapbare aluminium duwbeugelwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 705 x 440 mm, platform van aluminium, duwbeugel en wielen in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 224580



## opvouwbare aluminium duwbeugelwagen

### uiterst compact opvouwbaar

In-/uitklapbare aluminium duwbeugelwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 705 x 440 mm
- platform van aluminium
- duwbeugel en wielen in-/uitklapbaar
- duwbeugel uittrekbaar
- hoogte 900 mm, samengeklapt 90 mm hoog
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	aluminium
type wagen	platformwagen	transportwagen uitrusting	hanghoes

type platformwagen	duwbeugelwagen	wagen functie	duwbeugel uittrekbaar
draagvermogen	200 kg	banden	TPE
in-/uitklapbaar	ja	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
klapfunctie	duwbeugel en wielen in-/uitklapbaar	diameter wiel	100 mm
lengte laadvlak	705 mm	wiellager	kogellager
breedte laadvlak	440 mm	hoogte	900 mm
in-/uitklaphoogte	90 mm	duwbeugel aantal	1 stuks
materiaal platform	aluminium	gewicht	10,5 kg