

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf lengte x Ø 44 x 15 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 524906



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel




wiel

- draagvermogen 130 kg
- diameter x breedte 125 x 32 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	130 kg	naaflengte	44 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	15 mm
wiel-Ø	125 mm	wielbreedte	32 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	glijlager	gewicht	0,22 kg
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen,		

**Dit past ook bij ...**

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken