

Lampe de bureau à LED Multiflex - avec socle et pince

Lampe de bureau à LED robuste à réglage multiple

Intensité lumineuse dimmable en continu

3 niveaux différents de couleur de lumière au choix: du blanc chaud au blanc lumière du jour

Tête de lampe orientable horizontalement et verticalement ainsi que sur l'axe longitudinale

Livré avec socle et pince

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
 - cette lampe contient des LED intégrées
 - ces LED ne peuvent pas être changées
 - puissance : 9 W
 - consommation d'énergie pondérée : 7 kWh / 1000 h
 - tension: 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
 - flux lumineux : 550 lumens
 - rendement lumineux : 55 lumens / watt
 - température de couleur : 3100 / 4400 / 6100 Kelvin
 - puissance lumineuse max. : 1325 Lux (mesuré à 40 cm)
 - indice minimal de rendu de couleur (Ra) : >80
 - durée de vie : 20.000 heures
 - fiche Euro
- portée de la lampe max. : 660 mm
 - hauteur max. : 600 mm
 - longueur du bras : 390 x 150 mm
 - socle : (L)220 x (l)158 mm
 - tête de lampe : (L)336 x (l)65 mm
 - matériau : ABS, fer, métal




Lampe de bureau à LED Multiflex, avec pince



Lampe de bureau à LED Multiflex, avec socle



Vue détaillée - Tête de lampe / Commande



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED Multiflex	socle / pince de fixation	argent	9 watts	3100 K / 4400 K / 6100 K	100-240 V	E	41-5010.715	61000302