

RAU

Werkbank

Basic 6010

Höhe x Breite x Tiefe 950 x 960 x 450 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, 2 Ablageböden, 1 Lochplatte, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



RAU.



Artikelnummer: 231074



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 950 x 960 x 450 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen, 2 Ablageböden, 1 Lochplatte
- links 2 Ablageböden
- rechts 6 Schubladen, 1 Lochplatte
- Schubladen Höhe 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 400 mm

- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen beidseitig ausziehbar mit Rollenführung, Auszug 65 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Schiebebügel
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Auszugsperre | Einzelauszugsperre |
| Tischtyp | Werkbank | abschließbar | ja |
| Gestellausführung | 4 Rollen | Griff | Schiebebügel |
| Gestellform | 4-Fußgestell mit 4 Rollen | Material Platte | Buche-Massivholz |
| Höhe | 950 mm | Oberfläche Platte | mit Lackleinölung |
| Breite | 960 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 450 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 25 mm | Farbe Gestell | anthrazit |
| Traglast | 450 kg | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| höhenverstellbar | nein | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Werkbank Ausstattung | 6 Schubladen, 2 Ablageböden, 1 Lochplatte | Schließsystem | Zentralverschluss |
| Unterbauten links | 2 Ablageböden | fahrbar | ja |
| Unterbauten rechts | 6 Schubladen, 1 Lochplatte | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Bereifung | TPE |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm | Material Felge | Polypropylen |
| Nutzbreite Schublade | 500 mm | Rad Ausstattung | 1 Lenkrolle mit Feststeller |
| Nutztiefe Schublade | 400 mm | Rad-Ø | 100 mm |
| Schubladentraglast | 30 kg | Anlieferung | fertig montiert |
| Auszug Schublade | 65 % | Garantie | 5 Jahre |
| Auszugsführung Schublade | beidseitig ausziehbar mit Rollenführung | Gewicht | 55 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 231078 |  | Anti-Rutschmatte für Werkbank, passend für Schubladen Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Fronthöhe 60 - 360 mm, Höhe 2 mm, in schwarz |
| 231079 |  | Einteilungsset für Werkbank, 5 Steckwände, passend für Fronthöhe 65 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 500 x 400 mm, in schwarz |

| | | |
|--------|---|---|
| 231080 |  | Einteilungsset für Werkbank, 5 Steckwände, passend für Fronthöhe 130 - 180 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 500 x 400 mm, in schwarz |
| 231081 | | Ablageschale, für Lochplatte, Höhe x Breite x Tiefe 65 x 300 x 125 mm |
| 231082 |  | Haltersortiment, für Lochplatte, Set bestehend aus: 3 Doppelhaken, 4 Einfachhaken, 3 Einfachhalter, 1 Rundhalter und 1 U-Halter |
| 231083 |  | Haltersortiment, für Lochplatte, Set bestehend aus: 2 Doppelhaken, 4 Einfachhaken, 3 Einfachhalter, 1 Rohhalter, 1 Schraubendreher-Halter, 1 U-Halter |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|---|
| 158965 |  | Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm, Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten |
| 184197 |  | Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 217101 |  | Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse |
| 530330 |  | Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen |