

Datenblatt

USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC (ohne LED)

Art. Nr. 67353050 (IV)

Art. Nr. 67353550 (EV)

24.10.2022

Eingangsspannung:	8 - 30 Volt DC
Ausgang USB-A:	5V/2,2A, 9V/2,2A, 12V/2,2A
zus. bei Eingang 24V:	15V/2A, 20V/1,5A DC
Ausgang USB-C:	5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A
zus. bei Eingang 24V:	15V/2A, 20V/1,5A DC
Ausgangsleistung max.:	2 x 30W
Ladeprotokoll A-Buchse:	Quick Charge, PPS
Ladeprotokoll C-Buchse:	Power Delivery, Quick Charge, PPS
Stromaufnahme:	max. 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast , Überspannung und Übertemperatur

Paneldicke:	von 2 mm bis 16 mm
Einbaubohrung:	28 mm (27,8mm)

Material:

Gehäuse:	Makrolon
Temperaturbelastung:	max. 130 °C

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC (ohne LED)

Art. Nr. 67353050 (IV)

Art. Nr. 67353550 (EV)

24.10.2022

