

Festo AG & Co. KG

549102

Drosselplatte

VABF-S1-1-F1B1-C

für Ventilinsel VTSA , Normanschlussbild nach 5599-1, 5599-2, zur Montage zwischen Verkettungsplatte und Ventil, zum Drosseln der Abluft 3 und 5 am Ventil.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Drosselplatte Abluftdrosselung
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Normalnenndurchfluss	1100 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss

© 2018 Festo AG & Co. KG