

Produktinformation

megol Motorenoel Compatible SAE 0W-30 FE Plus



Beschreibung

Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis von HC-Synthesegrundölen und moderner Low-SAPS-Additivtechnologie. Hält den Motor optimal sauber, schützt vor Verschleiß und verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF). Die niedrige Viskosität sorgt für maximale Kraftstoffeinsparung und Effizienz, verringert die Emissionswerte über die gesamte Laufzeit und schont die Umwelt. Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung (Ausnahme: TDI-Motoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006).

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • MB-Freigabe 229.52 • VW 504 00 • VW 507 00

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Porsche C30

Kenndaten

Viskositätsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	60,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	11,9 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Viskositätsindex	200 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B

Kenndaten

Gesamtbasenzahl	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33107 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	33108 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	33109 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	33110 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	33111 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	33112 D-GB
1 l lose Ware	33113 D