



3-in-1 4K Mini-DisplayPort-Adapter

Mini-DisplayPort-Stecker auf HDMI/DVI/VGA-Buchse, passiv/aktiv, weiß

Part No.: [207362](#)

EAN-13: 0766623207362 | UPC: 766623207362

Zum einfachen Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an HDMI-, DVI- oder VGA-Bildschirme

Der Manhattan 3-in-1-4K-Mini-DisplayPort-Adapter stellt schnell und bequem eine Verbindung zwischen Mini DisplayPort-Quellen und vorhandenen 4K-HDMI- und 1080p-DVI- und VGA-Bildschirmen her. Das Gadget ist schnell zu installieren und erfordert keine komplizierte Konfiguration oder Einrichtung. Der praktische Ordnungshelfer bietet eine platzsparende und integrierte Lösung zur Vermeidung von Kabelsalat und für einen aufgeräumten Schreibtisch.

Merkmale:

- 3-in-1-Adapter konvertiert ein Mini-DisplayPort-Signal in ein HDMI-, DVI- oder VGA-Signal mit 1080p
- Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal — ideal zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-, DVI- oder VGA-Display
- Unterstützt Deep Color, Anwendungen mit 3 Gbit/s Bandbreite und Auflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200p mit VGA und DVI) oder 4K/UHD (3840 x 2160 mit HDMI)
- Ermöglicht bei Monitor oder Fernseher den Anzeigemodus Gespiegelt oder Erweitert
- HDMI-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@30Hz (3840 x 2160) und unkomprimiertes Digital 5.1 Audio
- DVI-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p@60Hz (1920 x 1080); DVI unterstützt kein Audio
- VGA-Konfiguration unterstützt Videoauflösungen von 1080p (bis zu 1920 x 1200); VGA unterstützt kein Audio
- Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- UL 20276
- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE

Anschlüsse

- 1 x 20-pol. Mini-DisplayPort-Stecker
- 1 x 19-pol. HDMI-Buchse. passiv
- 1 x 24+5-pol. DVI-Buchse. passiv
- 1 x 15-pol. VGA/HD15-Buchse. aktiv
- Vernickelte Kontakte
- Vergossenes PVC- und ABS-Gehäuse

Allgemein

- Unterstützt 8-bit- und 10-bit-Deep Color
- 3 Gbit/s Bandbreite
- Max. Single-Link-Range:
3840 x 2160 (4K@30Hz) mit HDMI
1920 x 1200 (1080p@60Hz) mit DVI oder VGA
- Unterstützt 1 Lane, direktional, 4 Leitungen
- Passiv/aktiv

Videoauflösungen:

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
- DTV/HDTV/UHDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Physische Details

- Kabellänge: 25 cm
- Gehäuse: 7,5 x 4 x 1,8 cm
- Gewicht: 48 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 80%

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux oder Mac 9.x/10.x oder höher

Lieferumfang

- 3-in-1 4K Mini-DisplayPort-Adapter
- Kurzanleitung

