

# ABRAZADERA ISOFÓNICA Mod. M6

## CARACTERÍSTICAS:


- Para tuberías desde Ø12 hasta Ø60 mm.
- Acabado superficial: bicromatado, recubrimiento >5 micras.
- Perfil de acero de 0.9 ÷ 1.1 mm de espesor.
- Abertura lateral para todos los diámetros, para montaje más rápido.
- Tuerca embutida de M6.
- Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C.
- Goma de EPDM para aislamiento y reducción del sonido y vibraciones.
- Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.
- Adecuada para tubos de acero y plásticos.
- Indicada para instalaciones de gas, saneamiento, eléctricas, etc.




Recubrimiento  
Bicromatado

Datos de Instalación				Carga Máxima recomendada (Kg)
Código	Ø A (mm)	Ø A (")	A x B (mm)	
AF 01 311	12	1/4"	10x6 x 0,9	70
AF 01 312	15	--	10x6 x 0,9	70
AF 01 313	16	3/8"	10x6 x 0,9	70
AF 01 314	18	--	10x6 x 0,9	70
AF 01 316	22	1/2"	10x6 x 0,9	70
AF 01 317	26	3/4"	10x6 x 0,9	70
AF 01 318	28	--	10x6 x 0,9	70
AF 01 319	35	1"	11,5 x 1,1	70
AF 01 321	42	1-1/4"	11,5 x 1,1	100
AF 01 322	54	--	11,5 x 1,1	100
AF 01 324	60	2"	11,5 x 1,1	100

## EJEMPLO DE APLICACIÓN:



## PLANO:



## Material base



Tubo Acero



Tubo Cobre



Tubo PVC