

NEU

MONTO® Sprossen-VielzweckLeiter Tribilo®

Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiterenteil.

- + Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
- + Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- + Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)

i Ab Ausführung 3 x 12 Sprossen ist das herausnehmbare Leiterenteil nur mit Trigon-Traverse nutzbar.



AutoSnap System



11

Sprossenanzahl			3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12
1	A bis ca.	in m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
	B ca.	in m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
	C ca.	in m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
	D ca.	in m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A bis ca.	in m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
	B ca.	in m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
	C ca.	in m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
	D ca.	in m	4,20	4,70	5,80	6,85	3,65	4,70	5,80
3	A bis ca.	in m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
	B ca.	in m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
	C ca.	in m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D ca.	in m	2,55	2,85	3,35	3,90	2,30	2,85	3,40
4	A bis ca.	in m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
	B ca.	in m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
	C ca.	in m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
	D ca.	in m	2,60	2,85	3,40	3,95	2,35	2,85	3,40
5	A bis ca.	in m	-	-	-	-	4,40	4,95	5,45
	B ca.	in m	-	-	-	-	2,40	2,95	3,45
	C ca.	in m	-	-	-	-	3,25	3,80	4,35
	D ca.	in m	-	-	-	-	3,10	3,65	4,15
Traversenbreite ca.	in m	0,97	1,12	1,25	1,25	0,87	1,12	1,25	
Produktgewicht ca.	in kg	16,4	18,0	27,5	31,5	15,3	18,0	27,5	
	Breite (B) ca.	in m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Tiefe (T) ca.	in m	0,18	0,18	0,24	0,24	0,18	0,18	0,24
	Länge (L) ca.	in m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Art.-No.			129673	129680	129703	129727	129741	129765	129789

i Folgende Leitern sind treppengängig:
Art.-No. 129741 – 3 x 8 Sprossen
Art.-No. 129765 – 3 x 10 Sprossen
Art.-No. 129789 – 3 x 12 Sprossen

Vorteile der Trigon-Traverse:

- + Alle bestehenden Funktionen bleiben auch nach Normumstellung erhalten.
- + Entnehmbare Leiterenteile können normkonform genutzt werden.
- + Kein unnötiges Tragen der gesamten Leiter.
- + Alte Leitern können ggf. nachgerüstet werden

Combi System								
	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x10	3x8-3x14	3x8-3x14	3x8-3x14
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

