

Artikelnummer: 26085

Kurzbeschreibung: FORMAT Wertschutzschrank WSK 30-410

Langbeschreibung: FORMAT Wertschutzschrank WSK 30-410: Der Klassiker unter den Wertschutzschränken nach EN 1143-1 Grad I. Der "WSK" ist für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im privaten und gewerblichen Bereich geeignet- auch zur Aufbewahrung von z. B. Betäubungsmitteln nach den aktuellen Richtlinien. Durch seinen Türaufbau ebenfalls als Möbeleinsatztresor verwendbar. Der Wertschutzschrank "WSK" ist serienmäßig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang) und einem dualen



Schutzmechanismus, der eine zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert besitzt, ausgestattet. Die Tür ist dreiwandig mit vierseitiger Verriegelung durch massive Schließbolzen und einem massivem Türblatt aus hochwertigem Stahl. Die höchst widerstandsfähige Türfront und der Korpus garantieren gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen höchste Sicherheit. Der Türöffnungswinkel beträgt durch innenliegende Türbänder 90-Grad. Der "WSK" steht durch die serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung immer fest.

Versicherungseinstufung: gewerblich bis ca. 20.000 Euro, privat bis ca. 65.000 Euro.

Geprüft nach VdS-/ECB-S Klasse - I nach EN 1143-1 Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Türstärke: 85 mm Türblattstärke: 12 mm Türöffnungswinkel 90-Grad durch innenliegende

Türbänder Schließbolzendurchmesser: 25 mm "WSK 30-410": Volumen: 38 Liter,

Türdurchgangsmaße (B/H): 330 x 343 mm, 1 Fachboden, für 5 Ordner Außenmaße:

H 436 x B 496 x T 410 mm Innenmaße: H 330 x B 403 x T 289 mm Gewicht: 95

kg Lieferung erfolgt frachtfrei hinter die 1. verschließbare Tür (ohne Stufen). Auf Wunsch liefern wir Ihr Schwergut an Ort und Stelle. Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.

EAN/GTIN: 4011238165023