

## Kappes

### bac à bec

RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 323473



5 YEARS WARRANTY



## Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit




bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm
- en polyéthylène en rouge
- transport facile grâce à poignée encastrée renforcée
- tablettes pleines avec renfort grâce à rainures de renfort
- avec porte-étiquettes pour l'inscription
- résistant à la température de -40 à +80 °C
- avec rebord de gerbage gerbable
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- 5 années de garantie








|                                  |                                   |                        |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| type de récipient                | bac à bec                         | gerbable avec          | rebord gerbage               |
| norme européenne                 | non                               | soubassement           | plein                        |
| hauteur                          | 150 mm                            | fond renforcé par      | rainures de renfort          |
| largeur                          | 200 mm                            | poignée                | poignée encastrée renforcée  |
| profondeur                       | 350 mm                            | champ d'inscription    | porte-étiquettes             |
| Profondeur de la tablette        | 300 mm                            | convient pour aliments | oui                          |
| matériau                         | polyéthylène                      | plage de température   | -40 à +80 °C                 |
| recyclable                       | oui                               | couleur                | rouge                        |
| considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter | garantie               | 5 années                     |
| convient pour les convoyeurs à r | oui                               | taille                 | 4 - HxIxP 150x200x350/300 mm |
| gerbable                         | oui                               | Poids                  | 0,55 kg                      |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 101488 |    | couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 200 x 300 mm, en transparent  |
| 101492 |    | Séparateur longitudinal, pour bac à bec, hauteur x profondeur 150 x 350 mm, pour taille de bac 4, en acier |
| 209214 |   | Étiquette pour bac à bec, pour taille 3+4, en transparent  |
| 978337 |  | Barre de transport, pour bac à bec hauteur x largeur 150 x 200 mm  |
| 978439 |   | Étiquette pour bac à bec, pour taille 3+4, en blanc  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215704 |  | sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 120 mm   |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9   |
| 223711 |  | stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent  |
| 407892 |  | armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair  |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |