



### Pro Cap D!-Rock Schutzhelm

Pro Cap D!-Rock Schutzhelm, moderner, leichter Arbeitsschutzhelm, als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form, bestens geeignet, hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bänderung - hoch reißfest, austauschbares Stirnband, einfaches Anpassen des Kopfbandes, durch ein modernes Ratschensystem, perfektes Klima, dank neuartigem Belüftungssystem - obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt), inklusive montiertem Kinnriemen, Nackenschutz, Befestigung einer Stirnlampe möglich, 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen

**Artikel-Nr.:** 156610

**Beschreibung:** Pro Cap D!-Rock Schutzhelm  
orange

**Material:** ABS

**Farbe:** orange

**Größe:** Kopfumfang: 53-66 cm

**Normen:** EN 397:2012

**Verpackungs Einheiten:** 1 Stück / 10 Stück

**Helm Material:** ABS - Kunststoff

**Gewicht (ca.):** 480 g

**zusätzliche Schutzeigenschaften:** Schutzeigenschaft bis - 30 °C nach DIN EN 397 - Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern).  
Schutzeigenschaft gegen seitliche Verformung (LD) nach DIN EN 397 - Erhöhte Seitensteifigkeit für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.

**Helm Eigenschaften:** Drehverschluss  
Kinnriemen  
Kurzer Schirm

**Branche:** Bau / Abfall / Recycling  
Chemie Industrie / Labor  
Dienstleistung / Logistik / Gebäudemanagement  
Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe  
Schwerindustrie  
Landwirtschaft / Garten Landschaftsbau / Forstwirtschaft  
Leichtindustrie