

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 dico white




Artikelnummer: **20000089**

Artikelnummer:	20000089
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	605x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412335197

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem verfügt die Conero DIM 60 dico über einen Direktanschluss, so dass das Kabel nicht sichtbar ist. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Direkter Stromanschluss, ohne sichtbares Kabel
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000089D	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 605 mm
Barcode 4018412335197	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,82	Farbwertanteil X 0,376	Breite 53 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,376	Höhe 29 mm
Zolltarifnummer 94051098900	Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 450,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412335197	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 48 mA	Lichtausbeute Nominalwert 78 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 72,00 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Abmessungen L=652 B=58 H=35 mm	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1000 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Barcode 1 4018412341099	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spitzenlichtstärke 290 cd	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,68	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 61,00 g			Garantieprodukt nein
Innerbox/Abmessungen L=660 B=79 H=61 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4018412341105			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			
Transportkarton/Gewicht 400,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=668 B=245 H=214 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
Recycling			