

Druckluft-Bohrmaschinen mit Winkelkopf

7807R-EU

Service-Bohrmaschine Winkelkopf 10 mm Bohrfutter



Druckluft-Winkelbohrmaschine mit 10-mm-Futter, umsteuerbar

- Umsteuerknopf arretiert in beiden Positionen, dadurch kein unbeabsichtigtes Verstellen der Richtung.
- Rückwärtige Ablufführung, um die Luft vom Arbeitsplatz abzuleiten.
- Schmiernippel für vorbeugende Wartung.

Technische Daten

Leistung (kW)	0,25
Freie Drehzahl (1/min)	1800
Max. Drehmoment (Nm)	5
Gewicht (kg)	1,07
Gesamtlänge (mm)	206
Bohrfuttergröße (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	486
Mindestschlauchweite (mm)	10

7807R-EU



Service-Bohrmaschine Winkelkopf 10 mm Bohrfutter



WT-DG14

Drehgelenk Multiflex, 1/4"

Anschlussgewinde