



**2300-3000K 40° 350mA CRI90**  
**m.Scheibe LED Einbaustr. 7W schwarz**  
**o.Konverter**

Artikel-Nr.: ALU57352DTWOK-V2

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·  
 Gehäusefarbe: schwarz · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 2300 K-  
 3000 K DimToWarm · Lichtstrom: 504 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 55.000 h ·  
 Betriebsstrom: 350 mA · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·  
 Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094173528
Katalog Farbcode	Schwarz
Höhe	34.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	3000-2300K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	504.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**2300-3000K 40° 350mA CRI90**  
**m.Scheibe LED Einbaustr. 7W schwarz**  
**o.Konverter**

Artikel-Nr.: ALU57352DTWOK-V2

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	7 W
Strom	350 mA
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	55.000 h





**2300-3000K 40° 350mA CRI90**  
**m.Scheibe LED Einbaustr. 7W schwarz**  
**o.Konverter**

Artikel-Nr.: ALU57352DTWOK-V2

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

