

# Square Liner II

## Einfach rechter Winkel



TECHNISCHE DATEN	SQUARE LINER II	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m		
Arbeitsbereich	10 m* (Radius)		
Laserdiode	2 x 635 nm		
Laserklasse	2		
Stromversorgung	2 x AA Alkaline		
Betriebsdauer	48 h		
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C		
	*abhängig von den Lichtverhältnissen	<ul style="list-style-type: none"><li>Laserlinie kann stufenlos senkrecht oder waagerecht eingestellt werden</li><li>Einrastung in 90°-Schritten</li><li>45°, 90° und 180° Libellen</li><li>Haftmagnete</li><li>1/4"-Gewinde für Kamerastativ</li></ul>	<b>ARTIKEL-NR. 551000</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Batterien</li><li>Magnetische Zieltafel</li><li>Tasche</li></ul>