

SOMMER CABLE

Mikrofonkabel | symmetrisch | 2x0,34mm²



SC-CLUB SERIES MKII

 stage  mobile  studio  installation  ela

ANALOG

OFC

DIE ANWENDUNG:

- Bühneneinsatz
- Studiobetrieb
- Festinstallation

DIE VORTEILE:

- Hohe Übertragungsqualität durch die Verwendung von OFC-Litzen und großen Aderquerschnitt von 2 x 0,34 mm²
- Sehr niedrige Kapazität durch PE-Isolierung
- Gute Abschirmung durch dichten Cu-Geflechschirm
- Hohe Flexibilität, dadurch leicht trommelbar

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau	(2LI2Y0,34mm ²)CY
Mantel, Durchmesser	PVC 6,5 mm
AWG	22
Innenleiter	2 x 0,34 mm ²
Cu-Litze per Ader	19 x 0,15 mm
Leiterisolation	PE 1,50 mm
Abschirmung	Cu-Geflechschirm mit 0,10 mm Einzellitzen
Bedeckung, opt.	95 %
Temperaturbereich	min. -25 °C
Temperaturbereich	max. 70 °C
Brandlast je m	0,22 kWh
Gewicht bei 1 m	56 g
Aufmachung, VPE	100/500 m Rolle
Farbe	schwarz

ELEKTRISCHE DATEN:

Kapazität Ader/Ader bei 1 m	58 pF
Kapazität Ader/Schirm bei 1 m	115 pF
Leiterwiderstand bei 1 km	< 55 Ohm
Schirmwiderstand bei 1 km	25 Ohm
Isolationswiderstand bei 1 km	> 1 GOhm
Wellenwiderstand	ca. 100 Ohm