



ERSATZSCHLUESSEL TYP 10 FUER SCHLUESSELSCHALTER
MOBILE PANEL, MENGE UND INHALT: SIEHE TECHNISCHE
DATEN

Produkttyp-Bezeichnung	
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses	
• Eisenblech	Ja; Griff aus Kunststoff
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Dicke	4 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	30 g
Lieferumfang	

Liefereinheit in Stück

10; gepaart mit Schlüsselring

Sonstiges

Hinweis:

Für Mobile Panel 1st Generation

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1 [6AV6645-0DE01-0AX1](#)
- Produkt 2 [6AV6645-0EC01-0AX1](#)
- Produkt 3 [6AV6645-0EF01-0AX1](#)
- Produkt 4 [6AV6645-0FE01-0AX1](#)
- Produkt 5 [6AV6645-0GC01-0AX1](#)
- Produkt 6 [6AV6645-0GF01-0AX1](#)
- Produkt 7 [6AV6645-0CC01-0AX0](#)
- Produkt 8 [6AV6645-0AC01-0AX0](#)
- Produkt 9 [6AV6645-0BC01-0AX0](#)

letzte Änderung:

12.03.2015