

Leichtes Schutzgeländer




**NEU**

- einfaches und variables System mit Standpfosten und Querbalken, einfache Montage
- schlanke, kompakte Abmessungen

**Robustes Schutzgeländer aus Profilstahl für den Innen- und Außenbereich. Trennt eindeutig und kostengünstig Verkehrswege (Personen- und leichten Staplerverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude.**


- Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
- Objektbezogen anpassbar
- Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
- Standpfosten mit 3 mm Wandstärke und schwarzer Kappe, Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm
- Querbalken mit 3 mm Wandstärke, 60 x 40 mm, jeweils 1 Stck.
- für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet
- für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet



Anfangs-/Endpfosten

Mittelpfosten

Eckpfosten



Querbalken, 1000, 1200, 1500 oder 2000 mm lang

Zubehör	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck.
Bestellnummer	233-428-J0	233-427-J0

Ausführung	Anfangs-/Endpfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	Querbalken 1000 mm	Querbalken 1200 mm	Querbalken 1500 mm	Querbalken 2000 mm
Maße außen B x T x H [mm]	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	70 x 70 x 1000	1000 x 40 x 60	1200 x 40 x 60	1500 x 40 x 60	2000 x 40 x 60
Bestellnummer kunststoffbeschichtet	248-367-J0	248-365-J0	248-363-J0	248-355-J0	248-356-J0	248-357-J0	248-358-J0
Bestellnummer feuerverzinkt/kunststoffbesch.	248-368-J0	248-366-J0	248-364-J0	248-359-J0	248-360-J0	248-361-J0	248-362-J0