

## VARIOfit chariot à plateaux

force 250 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 835 x 490  
mm, plateau(x) en bois, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL5010 bleu  
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203053



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### 2 plateaux en bois

chariot à plateaux



- force 250 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 835 x 490 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- avec 2 plateaux en bois, étrier horizontal
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds



- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

## Détails techniques





appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	250 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	835 mm	Sens de la poignée	horizontal
largeur de plateau	490 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	2 pièce	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau plateau(x)	bois	pneumatique	TPE
force plateau	80 kg	Ø de roue	125 mm
équipement plateau(x)	cadre en acier	roulement	roulement à billes
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
équipement chariot	2 plateaux en bois, étrier horizontal	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	850 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
norme européenne	non	Poids	27,35 kg

## Accessoires

203075		tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4
203076		tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4
203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203087		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203724		roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg