

## Broszura informacyjna

03 05 140

## Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

### Ogólna

Nr art.	03 05 140
EAN	4003773039730
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	139 g
Wymiary	140 x 57 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,8 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,8 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 9,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	10,0 mm <sup>2</sup>

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*