

Termékinformációk

36 22 125

Elektronikai beültető fogó



- A lemez alatti lehajtáshoz és levágáshoz 1,6 mm hossza
- Precíziós fogók a legfinomabb szerelési és javítási munkákhoz az elektronikában
- Huzalvégek hajlításához és levágásához
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsdá elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkakkal az áramkörökben.
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett

W



Altalános

Cikkszám	36 22 125
EAN	4003773046967
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	94 g
Méret	125 x 70 x 17 mm

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	7,0 mm
Csúcsok vastagsága (W4)	4,0 mm
Fejszélesség (W3)	11,0 mm
Fogantyú szélessége	7,5 mm
Pofa hossza (L3)	18,0 mm
Alkalmazás	huzal leszabás 1,6 mm-re és hajlítás

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



a lemez alatti lehajlításához és levágáshoz 1,6 mm hosszra

