

Lacont container voor gevaarlijke stoffen

met isolatie van minerale wol,
Geschikt voor aquatoxische en
brandbare stoffen, voor opslag
buiten, hoogte x breedte x diepte
2385 x 2075 x 4075 mm,
bodempvangbak met 1000 l
opvangvolume, constructie van
staal gelakt in RAL 5015
hemelsblauw



Artikelnummer: 205525

Lacont Geïsoleerde container voor gevaarlijke stoffen

Voor actieve opslag van aquatoxische en ontvlambare stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- met isolatie van minerale wol
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag buiten
- hoogte x breedte x diepte 2385 x 2075 x 4075 mm
- geïsoleerde bodempvangbak met rooster
- bodempvangbak met 1000 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- constructie van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk



Technische details


gebruiksaanwijzing
verordening i

bij actieve opslag van
ontvlambare stoffen is


type deur dubbele vleugel deur

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | technisch mechanische ventilatie vereist | |
| opslagtype gevaarlijke stoffen | container | breedte deur 1950 mm |
| type container | container voor gevaarlijke stoffen | materiaal staal |
| opslagplaats | buiten | oppervlak gelakt |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische en brandbare stoffen | kleur blauw // RAL 5015 |
| hoogte | 2385 mm | materiaal rooster staal |
| breedte | 2075 mm | oppervlak rooster verzinkt |
| diepte | 4075 mm | kleur uitvoering blauw // RAL 5015 |
| container uitrusting | geïsoleerde bodemopvangbak met rooster | levering voorgemonteerd |
| opvangvolume vloeropvangbak | 1000 l | lossen per kraan/vorkheftruck no ja |
| brandveiligheid | niet beschermd tegen brand | gewicht 1400 kg |
| isolatie | isolatie van minerale wol | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 149134 |  | afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W |
| 200430 |  | isolatie voor container voor gevaarlijke stoffen, voor container breedte x diepte 2070 x 4075 mm |
| 522750 |  | verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2/230 kW/V |
| 522751 |  | verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 3/230 kW/V |
| 522752 |  | verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeschermd T3 (convector), met 2x2/230 kW/V |
| 522754 |  | verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 2/230 kW/V |
| 522755 |  | verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 3/230 kW/V |
| 522756 |  | verwarming, voor container voor gevaarlijke stoffen, niet explosiebeschermd (circulatielucht), met 5/400 kW/V |
| 700173 |  | Stapelaar-/Kraanontlading |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|---|--|
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage |