

omsnoeringsmachine voor polypropyleenband

Eco

geschikt voor een semi-automatische omsnoering, voor bandbreedte 8 - 15,5 mm, voor wielen met 200 mm kern, spankracht van 145 tot 440 N met een spansnelheid van 145 - 440 N, hoogte x lengte x breedte 760 x 902 x 598 mm, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 216548

Omsnoeringsmachine Eco

Halfautomatisch

omsnoeringsmachine Eco voor polypropyleenband

- geschikt voor een semi-automatische omsnoering
- voor bandbreedte 8 - 15,5 mm
- voor wielen met 200 mm kern
- spankracht van 145 tot 440 N met een spansnelheid van 145 - 440 N
- hoogte x lengte x breedte 760 x 902 x 598 mm
- 4 zwenkwielen
- spanningsverzorging netadapter 230V/50 Hz

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	lengte	902 mm
gereedschapstype	omsnoeringsmachine	breedte	598 mm
omsnoeringssoort	semi-automatisch	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
voor omsnoeringsband, type	polypropyleen	set	nee
voor bandbreedte	8-15,5 mm	kleur	blauw
voor kern rol	200 mm	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz
trek	145-440 N	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5

hoogte 760 mm

gewicht 85 kg

Dit past ook bij ...

221143



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

227890



veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht

227908



unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed