

## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 75 mm

Artikelnummer: 405997



## Blume Förderanlagen Kunststof wieltjesbaan - balie-element

### Recht

rollenbaan















- draagrol van kunststof
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 600 mm
- breedte 640 mm
- asafstand 75 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 225 mm en een breedte van maximaal 800 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



### Technische details

|                   |               |                           |          |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 800 mm   |
| baantype          | rollenbaan    | lengte transportgoed min. | 225 mm   |
| baancomponent     | baanelement   | asafstand                 | 75 mm    |
| roltype           | draagrol      | framehoogte               | 70 mm    |
| materiaal rol     | kunststof     | framebreedte              | 20 mm    |
| diameter rol      | 48 mm         | materiaal frame           | staal    |
| baanlengte        | 1 m           | frameoppervlak            | verzinkt |




|             |        |            |           |
|-------------|--------|------------|-----------|
| uittrekbaar | nee    | framemodel | U-profiel |
| baanbreedte | 600 mm | gewicht    | 11 kg     |
| breedte     | 640 mm |            |           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 407562 |    | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 75 mm   |
| 408077 |    | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 600 mm, asafstand 75 mm   |
| 408372 |    | doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 600 mm, asafstand 75 mm, met scharnieren en handgreep |
| 414499 |    | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m                                      |
| 414502 |    | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m                                   |
| 428642 |    | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428686 |   | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428733 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428777 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428813 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 428857 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429044 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429088 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |
| 429157 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 429215 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 600 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 588423 |  | eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag      |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart  |
| 520983 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm  |