

Gmöhling Aluminium transportkist

hoogte x lengte x breedte 250 x 588 x 388 mm, inhoud 42 l, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 521962



GMÖHLING



Gmöhling Aluminium transportkist

Extra stevige uitvoering

Aluminium transportkist

- Geschikt voor lucht-, post- en vrachttransport
- hoogte x lengte x breedte 250 x 588 x 388 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 220 x 553 x 353 mm
- inhoud 42 l
- In euromaat
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- klapdeksel
- met hendelspanluiting
- met stapelrand
- geveerde valgreep

Technische details

baktype	Transportbak	sluitsysteem	hendelspanluiting
euronorm	ja	stapelbaar	ja

geschikt voor (branches)	lucht-, post- en vrachttransport	stapelbaar door	stapelrand
inhoud	42 l	wandconstructie	gesloten
materiaal	aluminium	vloerconstructie	gesloten
hoogte	250 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
binnenhoogte	220 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
lengte	588 mm	draaginstallatie	geveerde valgreep
binnenlengte	553 mm	nestbaar	nee
breedte	388 mm	kleur	alu-naturel
binnenbreedte	353 mm	onderrijdbaar	nee
plafond	ja	gewicht	4,5 kg
type deksel	klapdeksel		

Gerelateerde Producten

493076



cilinderslot, voor transportkist met 42 - 239 l inhoud, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105205



Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd

146607



dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

524171



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag