

aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 2360 kg /
bij 45-60° = 1700 kg, nuttige lengte 1
m, aantal kettingbundels 4, ketting
inkortbaar

Artikelnummer: 674059



Aanslagkettingen

met 4 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 2360 kg / bij 45-60° = 1700 kg
- kettingdikte 6 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 4
- ketting inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	6 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	2360 kg	inkortbaar	inkortbaar
draagvermogen 0-45°	2360 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt
draagvermogen 45-60°	1700 kg	materiaal	staal (gelegeerd)
nuttige lengte	1 m	gewicht	7,25 kg

Gerelateerde Producten

673817

·

aanslagketting, draagvermogen 2360 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar