

## zuigheffer

verticaal draagvermogen 100 kg, 3  
zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm,  
romp van aluminium, inhoud levering  
set van 2 in de koffer



Artikelnummer: 891192



## Zuigheffer

### met 3 zuigschalen






zuigheffer

- verticaal draagvermogen 100 kg
- geschikt voor grote metalen platen en ruiten
- 3 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm
- romp van aluminium
- inhoud levering set van 2 in de koffer

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diameter schijven	120 mm
hijswerktuigtype	plaatheffer	zuigschalen aantal	3 stuks
type plaatheffer	zuigheffer	materiaal	aluminium
set	set van 2	inhoud levering	in de koffer
verticaal draagvermogen	100 kg	gewicht	4 kg
geschikt voor (product/materiaal	grote metalen platen en ruiten		

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm