

## RAU

### Fahrbare Werkbank

#### Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



# RAU.



Artikelnummer: 148717



## RAU Werkbank Serie 8000

### Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank, 1 Schiebebügel
- links 1 Schrank
- mitte 3 Schubladen
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x90 mm/2x180 mm/2x270 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen

- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	100 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	90 %
Gestellausführung	4 Rollen	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Gestellform	4-Fußgestell	Griff	Griffleiste
Höhe	880 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Breite	2000 mm	Material Platte	Buche
Tiefe	700 mm	Material Gestell	Stahl
Stärke Platte	40 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	450 kg	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Werkbank Ausstattung	6 Schubladen, 1 Schrank, 1 Schiebebügel	Türen Anzahl	1 Stück
Unterbauten links	1 Schrank	fahrbar	ja
Unterbauten Mitte	3 Schubladen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Unterbauten rechts	3 Schubladen	Bereifung	Gummi
Schubladen Anzahl	6 Stück	Material Felge	Polypropylen
Schubladen Anzahl x Höhe	2x90 mm/2x180 mm/2x270 mm	Rad-Ø	125 mm
Fronthöhe 90 mm	2 Stück	Anlieferung	fertig montiert
Fronthöhe 180 mm	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Fronthöhe 270 mm	2 Stück	Gewicht	180 kg

## Zubehör

148769		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 60 - 90 mm
148771		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 180 - 360 mm
148772		Schubladeneinsatzset, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 60 - 90 mm, Höhe 40 mm

148773		Schubladeneinsatzset, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe 90 mm
148774		Anti-Rutschmatte für Werkbank, Breite x Tiefe 490 x 560 mm