



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4D
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	4P LC1D80 - D115 3P LC1D80 - D115

Zusatzmerkmale

Montageort	Oben
Montagemodus	Durch Schrauben
Unterdrückertechnologie	Varistor (Amplitudenbegrenzung)
[Uc] Steuerkreisspannung	110 - 250 V AC
Max. Spitzenspannung	2 Uc
Produktgewicht	0,018 kg

Montage

Normen	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UL CSA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	2,7 cm
VPE 1 Länge	4,2 cm
VPE 1 Gewicht	13,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	78
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,257 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------