

## rayonnage cantilever

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1030 x 450 mm, 1 montants, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, 4 niveaux de stockage, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 157831



## Rayonnage cantilever

### Champ de montage

rayonnage cantilever

- rayonnage suivant
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1030 x 450 mm
- 1 montants
- force par montant 150 kg
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- 4 niveaux de stockage
- avec rebord antichute
- force par bras 50 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- réglable au pas de 150 mm
- profondeur utile 400 mm
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- bras avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	150 mm
type de rayonnage	rayonnage cantilever	Forme de rayonnage	droit
rayonnage modulaire	système à visser	montant	1 pièce
champ de rayonnage	rayonnage suivant	bras en porte-à-faux par montant	3 pièce
utilisation	unilatéral	charge par bras	50 kg
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1030 mm	surface de montant	avec revêtement en plastique
profondeur utile	400 mm	surface de bras en porte-à-faux	avec revêtement en plastique
profondeur	450 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
niveaux de stockage	4 pièce	couleur des bras en porte-à-faux	bleu gentiane // RAL5010
charge par montant	150 kg	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
modèle de bras en porte-à-faux	droit	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
Longueur du bras pour rayonnage	bras de longueur identique	Poids	16,5 kg
équipement bras	protection contre déroulement		