

## VARIOfit Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 615 x 415 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 202948



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Plateau roulant à timon

Déplacer facilement les bacs norme Europe d'une seule main





Chariot à timon

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 615 x 415 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de jante	plastique
type de rouleur	Chariot à timon	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	250 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	615 mm	Diamètre de roue	125 mm
largeur de plateau	415 mm	hauteur	900 mm
Structure de la plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	oui	Poids	10 kg
pneumatique	TPE		

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique