

Scangrip lampe de poche TORCH LITE 400 A

boîtier en aluminium, Ampoule : DEL CREE haute performance, portée d'éclairage 120 m, angle de rayonnement 10 / 60 °, avec batterie

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 254570



lampe de poche

- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- diamètre x longueur 32 x 179 mm
- boîtier en aluminium
- Ampoule : DEL CREE haute performance
- durée d'éclairage 3 h
- portée d'éclairage 120 m
- angle de rayonnement 10 / 60 °
- Fonction de mise au point pour ajuster l'angle de rayonnement
- avec batterie
- Compatible avec 2 piles C alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Testé selon ANSI/NEMA FL-1
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	fonction lampe	Fonction de mise au point
type de lampe	lampe de poche	matériau de boîtier	aluminium
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	longueur	179 mm
type d'ampoule	DEL CREE	diamètre	32 mm
Portée d'éclairage	120 m	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
Durée d'éclairage	3 h	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
flux lumineux	400	certification	Testé selon ANSI/NEMA FL-1
avec variateur	non	garantie	3 années
angle de rayonnement	10-60 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
alimentation	batterie	Poids	0,82 kg
Type de pile	2 piles C alcalines 1,5 V		