

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 524834

ERGO



C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO

avec portes battantes vitrées

armoire d'atelier



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante vitrée
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec poignée serrure
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage

- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	soubassement	socle
type d'armoire	armoire d'atelier	matériau	tôle d'acier
type de porte	porte à double battant	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	Matériau porte vitrée	vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
largeur	930 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée serrure
charge tablette	70 kg	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	roulant	non
surface de corps	thermolaqué	certification	GS // TÜV
surface de face avant	thermolaqué	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	71,97 kg
fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points		

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
405507		tablette pour Armoire de rangement, largeur x profondeur 930 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE