

## Broszura informacyjna

02 06 180

### Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo

#### Ogólna

Nr art.	02 06 180
EAN	4003773010012
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	247 g
Wymiary	180 x 56 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 11,5 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm <sup>2</sup>
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



