

## **Bauer** **cabine pour bouteilles de** **gaz** **GFC-E/G**

pour 45 bouteilles de gaz de diamètre 230 mm, hauteur x largeur x profondeur 2260 x 2115 x 1570 mm, avec toit fermé, avec plancher en caillebotis, avec double porte battante, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 222486



## **Bauer Cabine pour bouteilles de gaz GFC-E/G** **avec plancher en caillebotis**

cabine pour bouteilles de gaz




- pour stockage en plein air
- pour 45 bouteilles de gaz de diamètre 230 mm
- hauteur x largeur x profondeur 2260 x 2115 x 1570 mm
- avec fourreaux de fourche
- avec toit fermé
- avec plancher en caillebotis
- avec double porte battante
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- répond aux exigences TRGS 510
- Produit livré monté
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire. nous consulter si nécessaire

### Détails techniques

type de stockage de produits dan	conteneur	toit fermé
type de conteneur	cabine pour bouteilles de gaz	type de porte double porte battante

lieu de stockage	en plein air	matériau	acier
capacité	45 bouteilles de gaz	surface	galvanisé
capacité bouteilles de gaz Ø 230	45 pièce	coupe-feu	pas protégé contre les incendies
hauteur	2260 mm	livraison	livré monté
largeur	2115 mm	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui // nous consulter
profondeur	1570 mm	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
équipement conteneur	fourreaux de fourche	Poids	393 kg
exécution tablette	plancher caillebotis		

## Accessoires

222492		cloison de séparation, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
222496		support bouteilles de gaz, convient pour Ø bouteille 230 mm, avec chaîne de sécurité
222497		rampe pour cabine pour bouteilles de gaz, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion