

## Bauer stortgoedbak

hoogte x lengte x breedte 1300 x 1115 x 780 mm, inhoud 375 l, draagvermogen 1000 kg, onderbouw wielen en vorksloffen, onderstel gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 269684



## Bauer Silowagen

### in trechtervorm

stortgoedbak

- hoogte x lengte x breedte 1300 x 1115 x 780 mm
- inhoud 375 l
- draagvermogen 1000 kg
- onderbouw wielen en vorksloffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 65 x 565 mm
- afstand vorksloffen 565 mm
- staalconstructie
- onderstel gelakt in RAL2000 geeloranje
- schaarsluiting 300 x 300 mm met hendel
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 180 mm
- gewicht 102 kg

## Technische details

baktype	stortgoedbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	375 l	plafond	nee
hoogte	1300 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
trechterhoogte	1000 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	1115 mm	stapelbaar	nee
trechterlengte	1010 mm	nestbaar	nee
breedte	780 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom
trechterbreedte	780 mm	draagvermogen	1000 kg
onderbouw	wielen en vorkslaffen	draaginstallatie	geen
breedte vorkslaffen	175 mm	greep	duwbeugel
hoogte vorkslaffen	65 mm	euronorm	nee
afstand vorkkokers	565 mm	sluiting	schaarsluiting met hendel
inrijdbreedte	565 mm	wiel-ø	180 mm
oppervlak	gelakt	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kleur	geeloranje // RAL2000	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000	gewicht	102 kg
materiaal	staal		

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs