

META

stysteemstelling - grondveld CLIP

CLIP, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1056 x 536 mm, vaklast 230
kg, 5 niveaus met Stalen bodem,
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 475493



META Systeem-inhaakstelling CLIP

Basisstelling

systeemstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1056 x 536 mm
- veldlast 1650 kg
- vaklast 230 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem











- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details







meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	1056 mm	systeempervoratie	50 mm
diepte	536 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	230 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1650 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	500 mm	gewicht	32,6382 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
156451		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
156473		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand

157818		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 2000 x 500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
157851		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
158468		afschermrooster, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 150 x 500 mm, vrijstaand, van staal
158683		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 300 x 500 mm, doorgaand
158865		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 400 x 500 mm, doorgaand, van staal
158923		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 500 x 500 mm, doorgaand, van staal
159245		vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep, drievoudige sluiting, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
160674		sokellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
270559		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 536 mm, vaklast 230 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
475573		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 536 mm, vaklast 230 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
475926		legbord voor systeemstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 230 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten

991754



bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit