

## Dynamometer 05 met tarreer afstandsbediening



DSD05T

Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

### Mechanische eigenschappen

- Aluminium huis.
- Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
- Proefbelasting 2 x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.
- International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529)

### Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (3 x AA type).
- Bedrijfsduur ca 180 uur.

### Elektronische specificaties

- Omgevingstemperatuur tussen -5°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.1% van de afleeswaarde.
- Batterij indicator.

### Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Digitale nul- en gewichtsinstelling.
- Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen
- Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
- Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
- Automatisch uitschakelen.




DSD05

### Standaard levering

- Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
- Afstandsbediening voor het tarreeren.
- Kunststof koffer.
- Handleiding.
- Kalibratierapport.

### Optie

- Harpsluiting vanaf 10T.
- U-13 sluiting (2635013) voor de type 0,6T en 1,0T.



Type	Veilige werklust (kg)	Resolutie (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Harpsluiting (t)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DSD05-0.6T	600	0.2	170	16	21	-	-	-	U-13 excl.	2.3	1514001
DSD05-1.0T	1000	0.5	170	16	21	-	-	-	U-13 excl.	2.3	1514003
DSD05T-3.2T	3200	1	199	69	130	25	269	20	3.25 incl.	4.7	1514005
DSD05T-6.3T	6300	2	213	69	144	35	348	26	6.5 incl.	7.0	1514007
DSD05T-10.0T	10000	5	265	100	181	50	455	36	12 excl.	9.6	1514009

Prijzen volgens de actuele prijslijst | pagina 33