

Aufbauelement für Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 2500 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Flachbildschirmhalter, 2 Kartonagenmagazine



Artikelnummer: 230986



Aufbauelement für Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 2500 x 350 mm
- Traglast 100 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Flachbildschirmhalter, 2 Kartonagenmagazine
- Platte Höhe x Breite 450 x 1165 mm
- Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm
- Ablage Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- Magazin Breite x Tiefe 1165 x 600 mm
- Schiene Länge 1165 mm
- 5 Jahre Garantie

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt/teilmontiert
- Montagehinweis: Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte)

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Lochabstand	38 mm
Tischtyp	Zubehör	Lochgröße	10 x 10 mm
für Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Höhe	1130 mm	Breite Ablage	1250 mm
Breite	2500 mm	Tiefe Ablageboden	300 mm
Tiefe	350 mm	Breite Magazin	1165 mm
Traglast	100 kg	Tiefe Magazin	600 mm
Material	Stahl	Länge Schiene	1165 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Montagehinweis	Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbe
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Anlieferung	zerlegt/teilmontiert
Aufbau Ausstattung	2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Flachbildschirmha	Garantie	5 Jahre
Höhe Platte	450 mm	Gewicht	30 kg
Breite Platte	1165 mm		

Dazu passt auch ...

149865		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot
184411		Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung
195726		Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
225020		Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz