

LISTA

Schubladenschrank

Selection

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 725 mm, 6 Schublade(n), Verschießbar mit Code Lock, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 530520



LISTA



10 YEARS WARRANTY



LISTA Schubladenschrank Selection

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1023 x 725 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x50 mm/3x150 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Sichtfenster zur Beschriftung
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Code Lock





- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1000 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	1023 mm	Beschriftungsfeld	Sichtfenster zur Beschriftung
Tiefe	725 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Code Lock
Schubladen Anzahl	6 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/3x150 mm/2x200 mm	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 150 mm	4 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	200 kg	Gewicht	167 kg

Zubehör

508619		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 5 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 612 mm
508620		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 5 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 612 mm
508621		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 5 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 612 mm
508625		Schubladeneinsatzset, 5 x Schlitzwand + 12 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 612 mm
508626		Schubladeneinsatzset, 5 x Schlitzwand + 12 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 612 mm
508627		Schubladeneinsatzset, 5 x Schlitzwand + 12 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 612 mm
508632		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 30 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 18 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 612 mm
508633		Mulden-Set, 24 Muldentteile (16 x 4-teilig, 8 x 3-teilig) + 40 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 36 E = 918 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 918 x 612 mm, In rot

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau

520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot