

## Kärcher Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger

**KÄRCHER**

Schlauchlänge 20 m, Anschluss  
M22x1,5 mm, mit Knickschutz

Artikelnummer: 119822



Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger

- Schlauchlänge 20 m
- max. Temperatur 155 °C
- max. Druck 315 bar
- Anschluss M22x1,5 mm
- mit Knickschutz
- Höhe x Länge x Breite 95 x 420 x 420 mm

### Technische Details

|                     |                   |                           |             |
|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| Reinigungstyp       | Zubehör           | Anschluss                 | M22x1,5 mm  |
| für Reinigungsgerät | Hochdruckreiniger | Schlauch/Rohr Ausstattung | Knickschutz |
| Druck               | 315 bar           | Höhe                      | 95 mm       |
| Schlauchlänge       | 20 m              | Länge                     | 420 mm      |
| antistatisch        | nein              | Breite                    | 420 mm      |
| max. Temperatur     | 155 °C            | Gewicht                   | 4,6 kg      |
| Nennweite           | DN 8              |                           |             |

